

Технический паспорт

Болт с плоской головкой со шлицем Torx, нержавеющая сталь

Артикульный номер: 3164972



Болт с плоской головкой с TX 30, согласно ISO 7380-1, подходит для крепления кабельных лотков на кронштейнах, а также для монтажа разделительных полочек. Благодаря округлой форме обеспечивается защита кабеля. Шлиц Torx осуществляет оптимальный перенос силы при закручивании.



A2	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3164972
Тип	7380T M6x20 A2
Обозначение 1	болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	шлиц - 6-конечная звезда TX30
Производитель	OBO
Размер	M6x20mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,58 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,028 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Болт с плоской головкой со шлицем Torx, нержавеющая сталь


Артикульный номер: 3164972



Размеры



Размер	M6x20
Длина	20 мм



Технические характеристики

Резьба	M6
Метрическая резьба	6
Форма головки	Полукруглая низкая головка
Винтовая система	Torx