

Технический паспорт

Скоба для разгрузки от натяжения

Артикульный номер: 1437011




Скоба 8мм

- St** Сталь
- G** гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	1437011
Тип	7903 8 G
Обозначение 1	Скоба разгрузки от натяжения
Производитель	OBO
Размер	8mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,13 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0054 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Длина	27 мм
Ширина	7 мм
Высота	3,5 мм
Размер b	7 мм
Размер d	3,6 мм
Размер h	3,5 мм
Размер H1 (мм)	0,8
Размер L	27 мм
Размер l	20 мм
Размер R	8 мм
Размер t	1 мм

Технический паспорт

Скоба для разгрузки от натяжения

Артикульный номер: 1437011



Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С двумя лапками
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	8
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Размер	II
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	3,6 мм
Прочность материала	0,8 мм
Номинальный диаметр	8 мм
Диапазон зажима D макс.	8 мм
Диапазон зажима D мин.	8 мм
Устойчив к УФ	да