

# Технический паспорт

## Скоба для разгрузки от натяжения

Артикульный номер: 1437038




Скоба 9мм

- St** Сталь
- G** гальванически оцинкованный

### Исходные данные

Артикульный номер	1437038
Тип	7903 9 G
Обозначение 1	Скоба разгрузки от натяжения
Производитель	OBO
Размер	9mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,244 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0099 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры



Длина	31 мм
Ширина	8 мм
Высота	4 мм
Размер b	8 мм
Размер d	4,5 мм
Размер h	4 мм
Размер H1 (мм)	1
Размер L	31 мм
Размер l	23 мм
Размер R	9 мм
Размер t	1,5 мм

# Технический паспорт

Скоба для разгрузки от натяжения

Артикульный номер: 1437038



## Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С двумя лапками
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	9
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Размер	III
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	4,5 мм
Прочность материала	1 мм
Номинальный диаметр	9 мм
Диапазон зажима D макс.	9 мм
Диапазон зажима D мин.	9 мм
Устойчив к УФ	да