


Технический паспорт

Скоба для разгрузки от натяжения

Артикульный номер: 1443011



Скоба 6мм



St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	1443011
Тип	7909 6 G
Обозначение 1	Скоба разгрузки от натяжения
Производитель	OBO
Размер	6mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,198 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0071 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Скоба для разгрузки от натяжения

Артикульный номер: 1443011



Размеры



Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С двумя лапками
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	6
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Прочность материала	1 мм
Номинальный диаметр	6 мм
Диапазон зажима D макс.	6 мм
Диапазон зажима D мин.	6 мм
Устойчив к УФ	да