

# Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная V4A

Артикульный номер: 1013865



Крепежная скоба с одной лапкой для кабеля и труб



CE

**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

**2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	1013865
Тип	822 10 A4
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	OBO
Размер	10mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,075 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0679 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Крепежная скоба, усиленная V4A

Артикульный номер: 1013865



### Размеры



Длина	36 мм
Ширина	20 мм
Высота	9 мм
Размер A	10 мм
Размер b	20 мм
Размер D	10 мм
Размер Н	9 мм
Размер L	23,5 мм
Размер L1	36 мм
mm	
Размер t	2 мм

### Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт
10	
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	6,5 x 10 мм
Прочность материала	2 мм
Номинальный диаметр	10 мм
Устойчив к УФ	да