

Технический паспорт

Крепежная скоба

Артикульный номер: 1014714



Крепежная скоба с одной лапкой для кабеля и труб



- A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1014714
Тип	822 12 A2
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	OBO
Размер	12mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,45 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0793 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба

Артикульный номер: 1014714



Размеры



Размер A	10 мм
Размер b	20 мм
Размер D	12 мм
Размер H	11 мм
Размер L	23,5 мм
Размер L1	37,58 мм
Размер мм	
Размер t	2 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	6,5 x 10 мм
Прочность материала	2 мм
Номинальный диаметр	12 мм
Устойчив к УФ	да