

Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1014021



Зажимная скоба с одной лапкой 12 мм



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	1014021
Тип	822 12 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	OBO
Размер	12mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,45 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0329 кг CO ₂ е / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1014021



Размеры



Длина	38,5 мм
Ширина	20 мм
Высота	11 мм
Размер A	10 мм
Размер b	20 мм
Размер D	12 мм
Размер H	11 мм
Размер L	23,5 мм
Размер L1	38,5 мм
Размер t	2 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт 12
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Размер	M12
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	6,5 x 10 мм
Прочность материала	2 мм
Номинальный диаметр	12 мм
Устойчив к УФ	да