

Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная V4A

Артикульный номер: 1013877



Зажимная скоба с одной лапкой 16 мм



CE

A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1013877
Тип	822 16 A4
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	OBO
Размер	16mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,733 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0888 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная V4A

Артикульный номер: 1013877



Размеры



Длина	42 мм
Ширина	20 мм
Высота	14 мм
Размер A	10 мм
Размер b	20 мм
Размер D	15,2 мм
Размер H	14 мм
Размер L	23,5 мм
Размер L1	42 мм
Размер L1 мм	
Размер t	2 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт 15,2
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Размер	M16
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	6,5 x 10 мм
Прочность материала	2 мм
Номинальный диаметр	15,2 мм
Устойчив к УФ	да