

Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1014099



Зажимная скоба с одной лапкой 16 мм



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	1014099
Тип	822 16 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	OBO
Размер	16mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,733 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0374 кг CO ₂ е / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1014099



Размеры



Длина	42 мм
Ширина	20 мм
Высота	14 мм
Размер A	10 мм
Размер b	20 мм
Размер D	15,2 мм
Размер H	14 мм
Размер L	23,5 мм
Размер L1	42 мм
Размер t	2 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	15,2
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Размер	M16
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	6,5 x 10 мм
Прочность материала	2 мм
Номинальный диаметр	15,2 мм
Устойчив к УФ	да