Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная V4A

Артикульный номер: 1013881

Крепежная скоба с одной лапкой для кабеля и труб

CE

A4	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1013881
Тип	822 18 A4
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	OBO
Размер	19mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность Стандарт поверхности	без обработки, дообработанный
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,946 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,1001 кг COe / 1 Шт.

Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная V4A

Артикульный номер: 1013881

Размеры



Длина	45 мм
Ширина	20 мм
Высота	17 мм
Размер A	10 мм
Размер b	20 мм
Размер D	18,6 мм
Размер H	17 мм
Размер L	23,5 мм
Размер L1 мм	45 мм
Размер t	2 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	18,6
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Размер	PG11
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	6,5 x 10 мм
Прочность материала	2 мм
Номинальный диаметр	18,6 мм
Устойчив к УФ	да