

Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1014110



Зажимная скоба с одной лапкой 19 мм



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	1014110
Тип	822 18 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	OBO
Размер	19mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,946 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0415 кг CO ₂ е / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1014110



Размеры



Длина	45 мм
Ширина	20 мм
Высота	17 мм
Размер A	10 мм
Размер b	20 мм
Размер D	18,6 мм
Размер H	17 мм
Размер L	23,5 мм
Размер L1	45 мм
Размер t	2 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт 18,6
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Размер	PG11
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	6,5 x 10 мм
Прочность материала	2 мм
Номинальный диаметр	18,6 мм
Устойчив к УФ	да