

Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1014161



Зажимная скоба с одной лапкой 23 мм



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	1014161
Тип	822 22.5 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	OBO
Размер	23mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	2,338 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0459 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1014161



Размеры



Длина	49 мм
Ширина	20 мм
Высота	21 мм
Размер A	11 мм
Размер b	20 мм
Размер D	22,5 мм
Размер Н	21 мм
Размер L	23,5 мм
Размер L1	49 мм
Размер t	2 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	22,5
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Размер	PG16
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	6,5 x 10 мм
Прочность материала	2 мм
Номинальный диаметр	22,5 мм
Устойчив к УФ	да