

# Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1014501



Зажимная скоба с одной лапкой 25 мм



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

|                                                            |                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 1014501                               |
| Тип                                                        | 822 25 FT                             |
| Обозначение 1                                              | Зажимная скоба                        |
| Обозначение 2                                              | с одной лапкой                        |
| Производитель                                              | OBO                                   |
| Размер                                                     | 25mm                                  |
| Материал                                                   | Сталь                                 |
| Поверхность                                                | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности                                       | DIN EN ISO 1461                       |
| Минимальная единица продажи                                | 50                                    |
| Единица расхода                                            | Шт.                                   |
| Масса                                                      | 2,4 кг                                |
| Единица веса                                               | кг/100 шт.                            |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 0,0735 кг CO <sub>2</sub> е / 1 Шт.   |


# Технический паспорт

## Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1014501



### Размеры



|           |         |
|-----------|---------|
| Длина     | 53 мм   |
| Ширина    | 20 мм   |
| Высота    | 23,5 мм |
| Размер A  | 11 мм   |
| Размер b  | 20 мм   |
| Размер D  | 25 мм   |
| Размер H  | 23,5 мм |
| Размер L  | 25,5 мм |
| Размер L1 | 53 мм   |
| Размер t  | 3 мм    |

### Технические характеристики

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Расстояние до стены                            | нет                   |
| Количество кабелей/труб                        | 1                     |
| Исполнение                                     | С одной лапкой        |
| Вид крепления для диаметра                     | отверстие под винт 25 |
| Подходит для зоны противопожарной безопасности | нет                   |
| Размер                                         | M25                   |
| Не содержит галогенов                          | да                    |
| В пластмассовой оболочке                       | нет                   |
| Размер отверстий                               | 6,5 x 10 мм           |
| Прочность материала                            | 2 мм                  |
| Номинальный диаметр                            | 25 мм                 |
| Устойчив к УФ                                  | да                    |