

Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1014218



Зажимная скоба с одной лапкой 28 мм



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	1014218
Тип	822 28.3 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	OBO
Размер	28mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4,42 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0889 кг CO ₂ е / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1014218



Размеры



Длина	60 мм
Ширина	20 мм
Высота	26,5 мм
Размер A	11 мм
Размер b	20 мм
Размер D	28,3 мм
Размер H	26,5 мм
Размер L	27 мм
Размер L1	60 мм
Размер t	3 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт 28,3
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Размер	PG21
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	6,5 x 10 мм
Прочность материала	2 мм
Номинальный диаметр	28,3 мм
Устойчив к УФ	да