

Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная V4A

Артикульный номер: 1013903



Зажимная скоба с одной лапкой 32 мм



A4	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1013903
Тип	822 32 A4
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	OBO
Размер	32mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	5,49 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3833 кг CO ₂ е / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная V4A

Артикульный номер: 1013903



Размеры



Длина	68 мм
Ширина	25 мм
Высота	30 мм
Размер A	13 мм
Размер b	25 мм
Размер D	32 мм
Размер H	30 мм
Размер L	32,5 мм
Размер L1	68 мм
Размер t	3 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	32
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Размер	M32
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	6,5 x 10 мм
Прочность материала	3 мм
Номинальный диаметр	32 мм
Устойчив к УФ	да