

Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1014528



Зажимная скоба с одной лапкой 32 мм



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	1014528
Тип	822 32 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	OBO
Размер	32mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	5,49 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1561 кг CO ₂ е / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1014528



Размеры



Длина	68 мм
Ширина	25 мм
Высота	30 мм
Размер A	13 мм
Размер b	25 мм
Размер D	32 мм
Размер H	30 мм
Размер L	32,5 мм
Размер L1	68 мм
Размер t	3 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	32
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Размер	M32
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	6,5 x 10 мм
Прочность материала	2 мм
Номинальный диаметр	32 мм
Устойчив к УФ	да