

Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная V4A

Артикульный номер: 1013921



Зажимная скоба с одной лапкой 50 мм



A4	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1013921
Тип	822 50 A4
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	OBO
Размер	50mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	7,69 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,4313 кг CO ₂ е / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная V4A

Артикульный номер: 1013921



Размеры



Длина	86 мм
Ширина	25 мм
Высота	47 мм
Размер A	15 мм
Размер b	25 мм
Размер D	50 мм
Размер H	47 мм
Размер L	32,5 мм
Размер L1	86 мм
Размер t	3 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	50
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Размер	M50
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	6,5 x 10 мм
Прочность материала	3 мм
Номинальный диаметр	50 мм
Устойчив к УФ	да