

Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1014544



Зажимная скоба с одной лапкой 50 мм



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	1014544
Тип	822 50 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	OBO
Размер	50mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	7,69 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,1761 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1014544



Размеры



Длина	86 мм
Ширина	25 мм
Высота	47 мм
Размер A	15 мм
Размер b	25 мм
Размер D	50 мм
Размер Н	47 мм
Размер L	32,5 мм
Размер L1	86 мм
мм	
Размер t	3 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	50
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Размер	M50
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	6,5 x 10 мм
Прочность материала	3 мм
Номинальный диаметр	50 мм
Устойчив к УФ	да