

Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1014552



Зажимная скоба с одной лапкой 63 мм



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	1014552
Тип	822 63 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	OBO
Размер	63mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	9,26 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2101 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1014552



Размеры



Длина	100 мм
Ширина	25 мм
Высота	60 мм
Размер A	15 мм
Размер b	25 мм
Размер D	63 мм
Размер Н	60 мм
Размер L	33,5 мм
Размер L1	100 мм
Размер мм	
Размер t	3 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Размер	M63
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	6,5 x 10 мм
Прочность материала	3 мм
Номинальный диаметр	63 мм
Устойчив к УФ	да