


Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная V4A

Артикульный номер: 1013861



Зажимная скоба с одной лапкой 6 мм



A4	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1013861
Тип	822 6 A4
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	OBO
Размер	6mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,885 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0527 кг CO ₂ е / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная V4A

Артикульный номер: 1013861



Размеры



Длина	32 мм
Ширина	20 мм
Высота	5 мм
Размер A	10 мм
Размер b	20 мм
Размер D	6 мм
Размер Н	5 мм
Размер L	23,5 мм
Размер L1	32 мм
Размер t	2 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт 6
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	6,5 x 10 мм
Прочность материала	2 мм
Номинальный диаметр	6 мм
Устойчив к УФ	да