

Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1014005



Зажимная скоба с одной лапкой 6 мм



- St Сталь
- FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные	
Артикульный номер	1014005
Тип	822 6 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	OBO
Размер	6mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,885 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0225 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1014005



Размеры



Длина	32 мм
Ширина	20 мм
Высота	5 мм
Размер A	10 мм
Размер b	20 мм
Размер D	6 мм
Размер Н	5 мм
Размер L	23,5 мм
Размер L1	32 мм
мм	
Размер t	2 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт 6
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	6,5 x 10 мм
Прочность материала	2 мм
Номинальный диаметр	6 мм
Устойчив к УФ	да