

Технический паспорт

Латунный распорный дюбель

Артикульный номер: 3483088



Области применения: полнотелый кирпич, бетон, древесина Превосходно зарекомендовал себя для использования в зонах высоких температур.



Латунь

Исходные данные

Артикульный номер	3483088
Обозначение 1	Латунный распорный дюбель
Производитель	OBO
Размер	M8
Материал	латунный
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,867 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Латунный распорный дюбель


Артикульный номер: 3483088



Размеры



Длина	30 мм
Размер D	10 мм
Размер L	30 мм



Технические характеристики

Исполнение	Распорный дюбель
Параметры вытягивания	7000 N
Глубина отверстия	41 мм
Диаметр отверстия, мин.	11 мм
Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек	нет
Подходит для газобетона	нет
Подходит для шурупа с шестигранной головкой	нет
Резьба	M8
С краем	нет
С винтами	нет
Подходит для строительного материала	бетон Полнотелый кирпич Дерево