

# Технический паспорт

## Потолочный крюк

Артикульный номер: 3470148



Потолочный крючок M5x125 мм




**St** Сталь

**G** гальванически оцинкованный

### Исходные данные

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер  | 3470148                             |
| Тип  | 867 M5X125 G                        |
| Обозначение 1  | Потолочные крючки                   |
| Производитель  | OBO                                 |
| Размер   | M5x125mm                            |
| Материал   | Сталь                               |
| Поверхность  | гальванически оцинкованный          |
| Стандарт поверхности                                       | EN ISO 19598 / EN ISO 4042          |
| Минимальная единица продажи                                | 100                                 |
| Единица расхода  | Шт.                                 |
| Масса  | 1,73 кг                             |
| Единица веса   | кг/100 шт.                          |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 0,0417 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт. |

### Размеры



|           |        |
|-----------|--------|
| Длина     | 125 мм |
| Диаметр d | 4,3 мм |
| Размер L  | 90 мм  |

# Технический паспорт

Потолочный крюк

Артикульный номер: 3470148



## Технические характеристики

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Разрушающая нагрузка     | 0,4 кН |
| Резьба                   | M5     |
| Длина резьбы             | 90 мм  |
| Диаметр крючка           | 16 мм  |
| В пластмассовой оболочке | нет    |