

Технический паспорт

Потолочный крюк

Артикульный номер: 3470237



Потолочный крючок М6х125 мм



St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3470237
Тип	867 M6X125 G
Обозначение 1	Потолочные крючки
Производитель	OBO
Размер	M6x125mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	2,76 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0616 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Длина	125 мм
Диаметр d	5,2 мм
Размер L	85 мм

Технический паспорт

Потолочный крюк

Артикульный номер: 3470237



Технические характеристики

Разрушающая нагрузка	0,8 кН
Резьба	M6
Длина резьбы	85 мм
Диаметр крючка	16 мм
В пластмассовой оболочке	нет