

# Технический паспорт

## Потолочный крюк

Артикульный номер: 3470210



Потолочный крючок М6х95 мм



**St** Сталь

**G** гальванически оцинкованный

### Исходные данные

Артикульный номер	3470210
Тип	867 M6X 95 G
Обозначение 1	Потолочные крючки
Производитель	OBO
Размер	M6x95mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	2,095 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры



Длина	95 мм
Диаметр d	5,2 мм
Размер L	55 мм

# Технический паспорт

Потолочный крюк

Артикульный номер: 3470210



## Технические характеристики

Разрушающая нагрузка	0,8 кН
Резьба	M6
Длина резьбы	55 мм
Диаметр крючка	16 мм
В пластмассовой оболочке	нет