

Технический паспорт

Соединительный штифт 8VS4

Артикульный номер: 6287810



Стержень для соединения профилей конвекционных решеток.
Ламели просто вставляются в держатели.




St Сталь

VZ оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	6287810
Тип	8VS4
Обозначение 1	Соединительный штифт
Обозначение 2	для конвекцион провол.профилей
Производитель	OBO
Размер	4x40
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкованный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0017 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Длина	40 мм
Ширина	4 мм
Высота	4 мм

Технические характеристики

Не содержит галогенов	да
-----------------------	----