

Технический паспорт

Двойной фланцевый дюбель

Артикульный номер: 2347407



Забивной дюбель: сталь обогащенная, гальванически оцинкованная, хромированная



PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2347407
Тип	910 DF 6x35
Обозначение 1	Вбиваемые дюбели
Обозначение 2	с двойным фланцем
Производитель	OBO
Размер	6x35mm
Цвет	серо-белый RAL 9002
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,425 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

Длина	35 мм
-------	-------

Технический паспорт

Двойной фланцевый дюбель

Артикульный номер: 2347407



Технические характеристики

Глубина отверстия	40 мм
Диаметр отверстия, мин.	6 мм
Не содержит галогенов	да
С винтами	да
Винтовая система	Philips PH