

Технический паспорт


Анкерный распорный дюбель

Артикульный номер: 2349486



Необходимая средняя длина болта = длина дюбеля + толщина детали + 1 x диаметр винта.

Сила извлечения подходит к болтам с большим диаметром, нужно принимать во внимание коэффициент безопасности.




PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2349486
Тип	910 F 10x50
Обозначение 1	Распорный дюбель
Lieferbar ab	01.05.2020
Производитель	ОВО
Размер	10x50
Цвет	светло-серый
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,225 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	50 мм
Размер D	10 мм
Размер L	50 мм

Технический паспорт

Анкерный распорный дюбель

Артикульный номер: 2349486



Технические характеристики

Исполнение	Универсальный дюбель
Бетон Fempr.	770
Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек	нет
Подходит для газобетона	нет
Подходит для шурупа с шестигранной головкой	да
Пустотелый кирпич с вертикальными пустотами Hz12	220
Шурупы	6-8
Силикатный полнотелый кирпич KS12	780
С краем	нет
С винтами	нет
Пенобетон Р2	100
Пенобетон Р4	100
Полнотелый кирпич Mz12 Fempr.	790