

# Технический паспорт

## Анкерный распорный дюбель

Артикульный номер: 2349480



Необходимая средняя длина болта = длина дюбеля + толщина детали + 1 x диаметр винта.  
Сила извлечения подходит к болтам с большим диаметром, нужно принимать во внимание коэффициент безопасности.




PA Полиамид

### Исходные данные

Артикульный номер	2349480
Тип	910 F 5x25
Обозначение 1	Распорный дюбель
Lieferbar ab	01.05.2020
Производитель	OBO
Размер	5x25
Цвет	светло-серый
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,042 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры



Длина	25 мм
Размер D	5 мм
Размер L	25 мм

# Технический паспорт

## Анкерный распорный дюбель

Артикульный номер: 2349480



### Технические характеристики

Исполнение	Универсальный дюбель
Бетон Femrf.	230
Глубина отверстия	30 мм
Диаметр отверстия, мин.	5 мм
Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек	нет
Подходит для газобетона	нет
Подходит для шурупа с шестигранной головкой	да
Не содержит галогенов	да
Пустотелый кирпич с вертикальными пустотами H12	90
Шурупы	2,5-4
Силикатный полнотелый кирпич KS12	330
С краем	нет
С винтами	нет
Пенобетон P2	40
Пенобетон P4	40
Полнотелый кирпич Mz12 Femrf.	240