

Технический паспорт

Дюбель для газобетона

Артикульный номер: 2347261



Дюбель можно забить непосредственно в поробетон (класс прочности газобетона G2). Начиная с класса прочности G4 необходимо предварительно просверлить отверстие 5 мм или 6 мм.
Длина винта: толщина детали + 40 мм (6 мм) / 55 мм (8 мм)



PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2347261
Тип	910 GD 8x50
Обозначение 1	Дюбели для газобетона
Производитель	OBO
Размер	8x50mm
Цвет	светло-серый
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,263 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0132 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Дюбель для газобетона


Артикульный номер: 2347261



Размеры



Длина	50 мм
Размер D	8 мм
Размер L	50 мм



Технические характеристики

Глубина отверстия	58 мм
Диаметр отверстия, мин.	8 мм
Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек	нет
Подходит для газобетона	да
Подходит для диаметра винтов макс.	6 мм
Подходит для диаметра винтов мин.	4,5 мм
Подходит для шурупа с шестигранной головкой	да
Не содержит галогенов	да
С краем	нет
С винтами	нет