

Технический паспорт

Дюбель для гипсокартона

Артикульный номер: 3483214



Для крепления деталей на гипсокартонных или волокнистых панелях.
Мин. толщина панелей: 12 мм
для Ø 4,5 мм винтов Golden Sprint или Sprint.




Zn

Литье из цинкового сплава под давлением

Исходные данные

Артикульный номер	3483214
Тип	910 GKDM 12x30
Обозначение 1	Дюбель для гипсокартона
Обозначение 2	для гипсокартона 12 мм
Производитель	OBO
Размер	Ø12x30
Материал	Литье из цинкового сплава под давлением
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0196 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Длина	30 мм
Размер D	12 мм
Размер L	30 мм

Технический паспорт

Дюбель для гипсокартона

Артикульный номер: 3483214



Технические характеристики

Исполнение	Дюбель для гипсокартона
С резьбой	да
С винтами	нет
Допустимый диапазон нагрузки в зоне растяжения	0,04