

Технический паспорт

Забивной дюбель с резьбой М6

Артикульный номер: 2350807



С резьбой М6 забивной болт: сталь, гальванически оцинкованная, хромированная



РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2350807
Тип	910 SDM М6
Обозначение 1	Вбиваемые дюбели
Обозначение 2	с резьбой М6
Производитель	OBO
Размер	М6/6х40mm
Цвет	светло-серый
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,48 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

Длина	40 мм
-------	-------

Технический паспорт

Забивной дюбель с резьбой М6

Артикульный номер: 2350807



Технические характеристики

Соединительная резьба	6
Сила вытягивания	260 N
Глубина отверстия	50 мм
Резьба	M6
Не содержит галогенов	да
С винтами	да
Винтовая система	без