


Технический паспорт

Ленточная заземляющая скоба, никелированная

Артикульный номер: 5057507



- для крепления труб \varnothing 8-22 мм;
- возможности подключения: максимум 2 провода 2,5-10 мм²;
- корпус скобы и болты из никелированной латуни;
- натяжная лента из нержавеющей стали (VA).



CuZn
37 Латунь

N никелированный

Исходные данные

Артикульный номер	5057507
Тип	927 0
Обозначение 1	Скоба ленты заземления
Производитель	OBO
Размер	8-22mm
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	2,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1124 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Ленточная заземляющая скоба, никелированная

Артикульный номер: 5057507



Размеры



Размер L 109,5 мм

Технические характеристики

Количество проводов	2
Для труб диаметром макс.	22 мм
Для труб диаметром мин.	8 мм
Макс. поперечное сечение подключаемого кабеля	10 мм ²
Мин. поперечное сечение подключаемого кабеля	2,5 мм ²
Диапазон зажима D макс.	22 мм
Диапазон зажима D мин.	8 мм