

Технический паспорт

Скоба для уравнивания потенциалов, для монтажа на молниеприемных мачтах isFang
Артикульный номер: 5057599




- для предотвращения скользящих разрядов на поверхности токоотвода OBO isCon®;
- подходит для фиксации 2 токоотводов isCon®;
- для монтажа в изолированных молниеприемных мачтах isFang.

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	5057599
Тип	927 2 6-K
Обозначение 1	Скоба ленты заземления
Производитель	OBO
Размер	3/8-4"
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	5,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,4578 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Длина	595 мм
Ширина	31,5 мм
Высота	75 мм
Размер L	595 мм

Технический паспорт

Скоба для уравнивания потенциалов, для монтажа на молниеприемных мачтах isFang

Артикульный номер: 5057599



Технические характеристики

Для труб диаметром макс.	114 мм
Для труб диаметром мин.	17,2 мм
Посадка	3_8-4mm мм
Макс. поперечное сечение подключаемого кабеля	25 мм ²
Мин. поперечное сечение подключаемого кабеля	2,5 мм ²