

Технический паспорт

Ленточная заземляющая скоба из нержавеющей стали VA

Артикульный номер: 5057558



- для крепления труб Ø 3/8 - 6 дюймов;
- возможности подключения: максимум 2 провода 2,5-25 мм²;
- круглый проводник Rd 8;
- корпус скобы, болты и натяжная лента из нержавеющей стали (VA).




A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	5057558
Обозначение 1	Скоба ленты заземления
Производитель	OBO
Размер	3/8-6"
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	8,022 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,5865 кг COe / 1 Шт.

Размеры



Размер L 555 мм

Технический паспорт

Ленточная заземляющая скоба из нержавеющей стали
VA

Артикульный номер: 5057558



Технические характеристики

Количество проводов	2
Токопроводящая способность	N/50 кА
Для труб диаметром макс.	165 мм
Для труб диаметром мин.	17,2 мм
Макс. поперечное сечение подсоединяемого кабеля	25 мм ²
Мин. поперечное сечение подсоединяемого кабеля	2,5 мм ²
Диапазон зажима D	3/8 - 6
Диапазон зажима D макс.	165 мм
Диапазон зажима D мин.	17,2 мм