


Технический паспорт

Заземляющая клемма для круглых и плоских проводников

Артикульный номер: 5043018



- для крепления круглых и плоских проводников;
- предназначен для проводников 50 мм² x максимум FL 40;
- Rd 8 x максимум FL 40;
- с 2 шестигранными болтами M6 x 20 (F).



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5043018
Обозначение 1	Клемма заземления
Обозначение 2	для полосовой стали
Производитель	OBO
Размер	60mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	11,75 кг
Единица веса	кг/100 шт.




Технический паспорт

Заземляющая клемма для круглых и плоских проводников

Артикульный номер: 5043018



Размеры



Технические характеристики

Подходит для

Сплошной круг