

# Технический паспорт

## Заземляющая скоба 942

Артикульный номер: 5038030



- для крепления труб 1/8-1 1/2 дюймов или  $\varnothing$  8-49 мм;
- возможность подключения проводников до 16 мм<sup>2</sup>;
- с соединительной клеммой и цилиндрическим болтом М6 x 16 из никелированной латуни;
- верхняя и нижняя часть скобы из никелированной меди.

**Cu** Медь

**N** никелированный

### Исходные данные

Артикульный номер	5038030
Тип	942 15
Обозначение 1	Скоба заземления
Производитель	OBO
Размер	13-15mm
Материал	Медь
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	4,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,1621 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.



# Технический паспорт

## Заземляющая скоба 942

Артикульный номер: 5038030



### Размеры



Размер A	50 мм
Размер b	20 мм
Размер X	3 мм

### Технические характеристики

Количество проводов	1
Макс. поперечное сечение подключаемого кабеля	25 мм <sup>2</sup>
Мин. поперечное сечение подключаемого кабеля	0 мм <sup>2</sup>
Диапазон зажима D	1/4
Диапазон зажима D макс.	15 мм
Диапазон зажима D мин.	13 мм