

Технический паспорт

Заземляющая скоба 952

Артикульный номер: 5052092



- для крепления труб 1/2-2 дюйма или Ø 11,5-60 мм;
- варианты подключения: проводники 16-70 мм² или круглые проводники до Rd 10 с прижимной планкой из нержавеющей стали;
- с 2 шестигранными болтами M6 x 16 и 2 шестигранными гайками M8 x 20 из стали, оцинкованной методом горячего погружения;
- верхняя часть с зажимом из литого цинкового сплава, нижняя часть из стали, оцинкованной методом горячего погружения.

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5052092
Обозначение 1	Скоба заземления
Обозначение 2	для полосовой стали
Производитель	OBO
Размер	3/4"
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	26,78 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Заземляющая скоба 952

Артикульный номер: 5052092



Размеры



Размер A	71 мм
Размер D	27 мм
Размер X	3 мм

Технические характеристики

Количество проводов	1
Макс. поперечное сечение подключаемого кабеля	70 мм ²
Мин. поперечное сечение подключаемого кабеля	16 мм ²
Диапазон зажима D	3/4
Диапазон зажима D макс.	27 мм
Диапазон зажима D мин.	24 мм