

# Технический паспорт

## Стальной трос

Артикульный номер: 5303179



Трос диаметром 2–6 мм: круглопрядный канат 6 х 7 в соответствии с DIN 3055.

Трос диаметром 8–10 мм: круглопрядный канат 6 х 19 в соответствии с DIN 3060.

Минимальная разрушающая сила 1770 Н/мм<sup>2</sup>.



**A4** Нержавеющая сталь 1.4401

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	5303179
Тип	957 2 A4
Обозначение 1	Стальной трос
Обозначение 2	с пеньковым сердечником
Производитель	OBO
Размер	2
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Метр
Масса	1,43 кг
Единица веса	кг/100 м


# Технический паспорт

Стальной трос


Артикульный номер: 5303179



## Размеры



6x7



6x19

## Технические характеристики

Разрушающая нагрузка	2,35 кН
в кольцах	50 м
Диаметр троса	2 мм