


Технический паспорт

Дистанционная муфта

Артикульный номер: 3415120



Внутренняя сквозная резьба.

CE

Zn

Литье из цинкового сплава под давлением


G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3415120
Тип	965 M6X50 G
Обозначение 1	Дистанционная муфта
Производитель	OBO
Размер	M6x50mm
Материал	Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0994 кг CO2e / 1 Шт.

Размеры



Длина	50 мм
Размер 1, метрический	6
Размер 2, метрический	6
Размер L	50 мм

Технический паспорт

Дистанционная муфта

Артикульный номер: 3415120



Технические характеристики

Сплошная резьба	да
Форма	Шестигранник (гексагональный)
Резьба	M6
Размер под ключ	10
Шестигранный	да