


Технический паспорт

Дистанционная муфта

Артикульный номер: 3415147



Внутренняя сквозная резьба.

CE


Zn Литье из цинкового сплава под давлением

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3415147
Тип	965 M8X20 G
Обозначение 1	Дистанционная муфта
Производитель	OBO
Размер	M8x20mm
Материал	Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0666 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Длина	20 мм
Размер 1, метрический	8
Размер 2, метрический	8
Размер L	20 мм

Технический паспорт

Дистанционная муфта

Артикульный номер: 3415147



Технические характеристики

Сплошная резьба	да
Форма	Шестигранник (гексагональный)
Резьба	M8
Размер под ключ	13
Шестигранный	да