

# Технический паспорт

## Дюбель с резьбой М6

Артикульный номер: 3133028



Со стержнем и резьбой М6.



CE


St Сталь

G гальванически оцинкованный

### Исходные данные

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Артикульный номер                             | 3133028                    |
| Тип   | 985 М6 25                  |
| Обозначение 1                                 | Резьбовой дюбель           |
| Производитель                                 | OBO                        |
| Размер  | M6x25mm                    |
| Материал                                      | Сталь                      |
| Поверхность                                   | гальванически оцинкованный |
| Стандарт поверхности                          | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Минимальная единица продажи                   | 100                        |
| Единица расхода                               | Шт.                        |
| Масса   | 0,412 кг                   |
| Единица веса                                  | кг/100 шт.                 |
| Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот | 0,0101 кг COe / 1 Шт.      |

### Размеры



|           |        |
|-----------|--------|
| Длина     | 25 мм  |
| Размер D  | 4,3 мм |
| Размер G  | M6 мм  |
| Размер L  | 35 мм  |
| Размер L1 | 25 мм  |
| мм        |        |

# Технический паспорт

Дюбель с резьбой М6

Артикульный номер: 3133028



## Технические характеристики

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Закаленная поверхность | нет    |
| Форма головки          | Прочее |
| Диаметр стержня        | 4,3 мм |
| Винтовая система       | Прочее |
| Двойной                | нет    |