

Технический паспорт

Дюбель с резьбой М6

Артикульный номер: 3133036



Со стержнем и резьбой М6.



CE


St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3133036
Тип	985 М6 35
Обозначение 1	Резьбовой дюбель
Производитель	OBO
Размер	M6x35mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,533 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0135 кг COe / 1 Шт.

Размеры



Длина	35 мм
Размер D	4,3 мм
Размер G	M6 мм
Размер L	45 мм
Размер L1	35 мм
мм	

Технический паспорт

Дюбель с резьбой М6

Артикульный номер: 3133036



Технические характеристики

Закаленная поверхность	нет
Форма головки	Прочее
Диаметр стержня	4,3 мм
Винтовая система	Прочее
Двойной	нет