

# Технический паспорт

Дюбель с резьбой М8

Артикульный номер: 3133230



Со стержнем и резьбой М8.



CE


St Сталь

G гальванически оцинкованный

## Исходные данные

Артикульный номер	3133230
Тип	985 М8 35
Обозначение 1	Резьбовой дюбель
Производитель	OBO
Размер	M8x35mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,95 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0232 кг COe / 1 Шт.

## Размеры



Длина	35 мм
Размер D	5,2 мм
Размер G	M8 мм
Размер L	47 мм
Размер L1	35 мм
мм	

# Технический паспорт

Дюбель с резьбой М8

Артикульный номер: 3133230



## Технические характеристики

Закаленная поверхность	нет
Форма головки	Прочее
Диаметр стержня	5,2 мм
Винтовая система	Прочее
Двойной	нет