

Технический паспорт

Скользящая гайка, А4

Артикульный номер: 1147080



Скользящая гайка для использования на профильных рейках CM3015, CM3518 и AM3518

Скользящая гайка для использования вместе с профильными перекладинами C30.



A4	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1147080
Обозначение 1	Скользящая гайка
Обозначение 2	для профильной рейки
Производитель	OBO
Размер	M8
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0878 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Скользящая гайка, А4

Артикульный номер: 1147080



Размеры



Длина	26 мм
Ширина	16,5 мм
Высота	5 мм
Размер В	16,5 мм
Размер	5 мм
Н	
Размер L	26 мм

Технические характеристики

Резьба	M8
Метрическая резьба	8
С пружиной	нет