

Технический паспорт

Соединитель для заземляющего стержня, из нержавеющей стали V4A
Артикульный номер: 5430720



- согласно DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- соответствует требованиям стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305)
- проводник RD 10-V4A для использования в грунте
- согласно стандарту для фундаментных заземлителей DIN 18014 требуется, чтобы проводник V4A находился в земле



A4

Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404

Исходные данные

Артикульный номер	5430720
Тип	AF RD 10 V4A
Обозначение 1	Стержень заземления
Обозначение 2	прямой
Производитель	OBO
Размер	2000mm
Материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	123,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	5,8331 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Соединитель для заземляющего стержня, из нержавеющей стали V4A

Артикульный номер: 5430720



Размеры



Длина	2 000 мм
Размер L	2 000 мм

Технические характеристики

С отверстиями для подключения	нет
Номинальный размер Ø	10 мм
Поперечное сечение	75 мм ²