

Технический паспорт

Подвесная скоба 100 А4

Артикульный номер: 6066514



Подвесная скоба для монтажа кабельных лотков типа LTS 100 и мини-каналов AZ типа AZK 100 с помощью цепи или стального троса.



CE

A4 Нержавеющая сталь 1.4401

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6066514
Тип	АНВ 100 D5 А4
Обозначение 1	Навесная скоба
Обозначение 2	для AZK 50 и LTS 50
Производитель	OBO
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4,06 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1922 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Подвесная скоба 100 А4

Артикульный номер: 6066514



Размеры



Ширина	114,9 мм
Высота	83,9 мм

Технические характеристики

Нагрузка (F) кН	0,6 кН
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет
Регулируемый	нет