

Технический паспорт

Подвесная скоба 100 FT

Артикульный номер: 6066510



Подвесная скоба для монтажа кабельных лотков типа LTS 100 и мини-каналов AZ типа AZK 100 с помощью цепи или стального троса.



St

Сталь

F

огневое цинкование

Исходные данные

Артикульный номер	6066510
Тип	АНВ 100 D5 FT
Обозначение 1	Навесная скоба
Обозначение 2	для AZK 50 и LTS 50
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4,06 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Подвесная скоба 100 FT

Артикульный номер: 6066510



Размеры



Ширина	114,9 мм
Высота	83,9 мм

Технические характеристики

Нагрузка (F) кН	0,6 кН
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет
Регулируемый	нет