

# Технический паспорт

Навесная скоба, черная

Артикульный номер: 6363875



Навесная скоба для кабеленесущих систем для непосредственного крепления под потолком или в качестве подвеса со стрелками с резьбой M10. С черным покрытием.



**St** Сталь

**P135** PES135 - Polyester

## Исходные данные

Артикульный номер	6363875
Тип	АНВ 100 FTK SW
Обозначение 1	Подвесная скоба
Обозначение 2	Полосовая сталь
Производитель	OBO
Размер	B100mm
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Сталь
Поверхность	PES135 - Polyester
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	54,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0062 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Навесная скоба, черная

Артикульный номер: 6363875



## Размеры



Длина	30 мм
Ширина	127 мм
Высота	180 мм
Размер В	115 мм

## Технические характеристики

Исполнение	Навесная скоба (С-скоба)
Сила F в кН при крепл. к потолку	0,6 кН
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	100 мм
для ширины мин.	100
Подходит для метрического стержня с резьбой	10
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для ширины лотков/проводов	100 мм
Диаметр отверстия	11 мм
Прочность материала	6 мм
Крепление листовых кабельных лотков	привинчиваемый
Регулируемый	нет