

Технический паспорт

Подвесная скоба А4

Артикульный номер: 6363909



Подвесная скоба для кабеленесущей системы.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6363909
Обозначение 1	Подвесная скоба
Обозначение 2	полосовая сталь
Производитель	OBO
Размер	V150mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	86 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Подвесная скоба А4

Артикульный номер: 6363909



Размеры



Длина	150 мм
Размер В	165 мм

Технические характеристики

Исполнение	Навесная скоба (С-скоба)
Сила F в кН при крепл. к потолку	0,6 кН
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	150 мм
для ширины мин.	150
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Диаметр отверстия	11 мм
Крепление листовых кабельных лотков	привинчиваемый
Регулируемый	нет